



## Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, Počet kľúčov: 10ZOLL



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S protišmykovým dvojitým T-profilom. Optimálna pevnosť pri ohýbaní, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

**Rozsah balenia:**

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 palca

### Technický opis

Počet kľúčov	10
Rozmery cez steny	palcový
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč