

Garant**Obojstranný očkový klúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 8X9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615700 8X9
GTIN	4045197160584
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **AS-Drive**.

Výhoda:**Profil AS-Drive:**

- **Skrutky sú uchytané na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Upozornenie:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Všetky dvojité očkové kľúče GARANT a STAHLWILLE, s hlbokým zalomením sú vybavené týmto profilom – rozpoznateľné podľa znaku **AS-Drive**.

Technický opis

maximálny Ø krúžku D ₁ max	14 mm
maximálny Ø krúžku D ₂ max	15 mm
Dĺžka kľúča L	180 mm

Technický list

Rozmer cez steny ₂	9 mm
Rozmer cez steny ₁	8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Druh produktu	Skrutkový kľúč