

Garant**Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 21mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642325 21
GTIN	4045197497888
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Otvor kľúča **Surface Drive** umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane výstupu	28,5 mm
vhodné pre palce (americký rozmer)	13/16 palec
Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	21 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec

6-hranný nástrčný klúč Profil	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča