



## Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, Počet kľúčov: 12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	615500 12
GTIN	4018754058457
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S protišmykovým dvojitým T-profilom. Optimálna pevnosť pri ohýbaní, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

**Rozsah balenia:**

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

### Technický opis

Počet kľúčov	12
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615000 10X11
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19	615000 18X19
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X32	615000 27X32
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615000 16X17
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X23	615000 21X23
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22	615000 20X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615000 14X15
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 24X26	615000 24X26
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615000 6X7
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 30X34	615000 30X34
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615000 8X9
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615000 12X13