



Súprava obojstranných očkových klúčov s hlbokým zalomením, Počet klúčov: 13



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	615500 13
GTIN	4018754058464
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S protišmykovým dvojitým T-profilom. Optimálna pevnosť pri ohýbaní, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Rozsah balenia:

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technický opis

Počet kľúčov	13
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615000 14X15
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 30X34	615000 30X34
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615000 10X11
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19	615000 18X19
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615000 6X7
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X32	615000 27X32
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22	615000 20X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615000 16X17
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 24X26	615000 24X26
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615000 8X9
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615000 12X13
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 36X41	615000 36X41
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X23	615000 21X23