

**12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642450 16
GTIN	4018754005741
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

S gumenou vložkou na uchytenie zapalovacej sviečky.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	5/8 palec
Rozmer cez steny	16 mm
Ø na strane výstupu	22,4 mm
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Dĺžka	83 mm
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky	gumený držiak
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Materiál	chróm-legovaná ocel'

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča