

**Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, chrómovaná, Počet skrutkovačov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626040 7
GTIN	7610733085545
Trieda položky	63D

**Popis****Prevedenie:**

Zalomená stopka, optimálne dĺžky ramien. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch niklovaný a chrómovaný, hrany sú mierne zrazené.

**Rozsah balenia:**

Skladovanie v: Plastový držiak

1 uhlový skrutkovač Č. 626030, pochrómovaný

(veľ. 0,7 a 0,9 brunovaný): Veľ. 0,9; 1,30; 1,5; 2; 2,5; 3; 4

**Technický opis**

Počet skrutkovačov	7
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkovač

**Príslušenstvo**

6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šesťhran 1,5	626030 1,5
---	------------

6-hranný uhlový klíčchromovaná Šestřhan 3	626030 3
Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 8	626250 8
6-hranný uhlový klíčchromovaná Šestřhan 0,9	626030 0,9
6-hranný uhlový klíčchromovaná Šestřhan 2,5	626030 2,5
6-hranný uhlový klíčchromovaná Šestřhan 1,3	626030 1,3
6-hranný uhlový klíčchromovaná Šestřhan 4	626030 4
6-hranný uhlový klíčchromovaná Šestřhan 2	626030 2