

**Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, chrómovaná, Počet skrutkovačov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626040 8
GTIN	7610733087594
Trieda položky	63D

Popis**Prevedenie:**

Zalomená stopka, optimálne dĺžky ramien. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch niklovaný a chrómovaný, hrany sú mierne zrazené.

Rozsah balenia:

Skladovanie v: Plastový držiak

1 uhlový skrutkovač Č. 626030, pochrómovaný

(veľ. 0,7 a 0,9 brunovaný): Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šesťhran 7	626030 7
---	----------

6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 4	626030 4
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 3	626030 3
Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9	627255 9
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 2,5	626030 2,5
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 2	626030 2
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 1,5	626030 1,5
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 8	626030 8
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 5	626030 5
Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 8	626250 8
6-hranný uhlový klúčchrómovaná Šestšhran 6	626030 6