



6-hranný uhlový kľúč práškovo nanášaný, Šesthran: 2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 626034 2 |
| GTIN | 7610733200764 |
| Trieda položky | 63D |

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Technický opis

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Dĺžka ramien | 58×18 mm |
| Povrch | prášково nanášaný |
| Šesthran | 2 mm |
| Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Druh produktu | Skrutkovač |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------|
| Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9 | 627255 9 |
|--|----------|