

**Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, chrómovaná, Počet skrutkovačov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626040 9
GTIN	7610733085347
Trieda položky	63D

**Popis****Prevedenie:**

Zalomená stopka, optimálne dĺžky ramien. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch niklovaný a chrómovaný, hrany sú mierne zrazené.

**Rozsah balenia:**

Skladovanie v: Plastový držiak

1 uhlový skrutkovač Č. 626030, pochrómovaný

(veľ. 0,7 a 0,9 brunovaný): Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Technický opis**

Počet skrutkovačov	9
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkovač

**Príslušenstvo**

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9	627255 9
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 7	626030 7
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 4	626030 4
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 3	626030 3
Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 11	626250 11
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 5	626030 5
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 6	626030 6
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 2,5	626030 2,5
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 2	626030 2
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 8	626030 8
6-hranný uhlový kľúčchrómovaná Šestšhran 1,5	626030 1,5