

**Garant**

**Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby univerzálny, Ø kotúča D: 300mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584075 300
GTIN	4045197220905
Trieda položky	51S

**Popis****Prevedenie:**

**Tvrdokovový hrot**, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

**Použitie:**

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

**Univerzálny** pílový kotúč s dlhou životnosťou, bez hluku, **odolný proti ihlám**. Pre **všetky druhy dreva** a problematické materiály v oblasti stavby, aj hliníkové profily.

**Upozornenie:**

**Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.**

**Technický opis**

Počet zubov	48
Ø kotúča D	300 mm
Ø otvora	30 mm
Šírka rezu B	3,2 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pílový kotúč