

Garant**Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby jemná, Ø kotúča D: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584055 250
GTIN	4045197220820
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Typ KW pre **doskové materiály, dyhované a z oboch strán potiahnuté plastom, ako aj povrchovo upravené materiály** s najvyššími nárokmi na kvalitu rezu.

Upozornenie:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Technický opis

Počet zubov	60
Ø otvora	30 mm
Ø kotúča D	250 mm
Šírka rezu B	3,2 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pílový kotúč