

**Garant****Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby stredný, Ø kotúča D: 216mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584035 216
GTIN	4045197220752
Trieda položky	51S

**Popis****Prevedenie:**

**Tvrdokovový hrot**, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie. S negatívnym uhlom cela.

**Použitie:**

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Typ UW pre **doskové materiály, dyhované alebo z jednej strany potiahnuté plastom**, pozdĺžne uloženú dyhu, laminovaný papier a laminovanú tkaninu.

**Upozornenie:**

**Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.**

**Technický opis**

Ø kotúča D	216 mm
Počet zubov	48
Ø otvora	30 mm
Šírka rezu B	2,8 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica

2/7/42 mm

Druh produktu

Pílový kotúč