

**Garant****Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby jemná, Ø kotúča D: 350mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584055 350
GTIN	4045197220844
Trieda položky	51S

**Popis****Prevedenie:**

**Tvrdokovový hrot**, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

**Použitie:**

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Typ KW pre **doskové materiály, dyhované a z oboch strán potiahnuté plastom, ako aj povrchovo upravené materiály** s najvyššími nárokmi na kvalitu rezu.

**Upozornenie:**

**Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.**

**Technický opis**

Ø otvora	30 mm
Počet zubov	84
Ø kotúča D	350 mm
Šírka rezu B	3,5 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pílový kotúč