

Garant**Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby stredný, Ø kotúča D: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584035 300
GTIN	4045197220776
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Typ UW pre **doskové materiály, dyhované alebo z jednej strany potiahnuté plastom**, pozdĺžne uloženú dyhu, laminovaný papier a laminovanú tkaninu.

Upozornenie:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Technický opis

Ø otvora	30 mm
Ø kotúča D	300 mm
Počet zubov	48
Šírka rezu B	3,2 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pílový kotúč