


**Dvojité krídlové dvere akryl/plech šírka 2200 mm, Výška: 2200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	994114 2200
GTIN	4260214933815
Trieda položky	99T

**Popis****Prevedenie:**

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priehľadnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

**Rozsah balenia:**

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

**Povrchová úprava farby:**

Voliteľne **svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba)**, signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL5002, brilantne modrá RAL5007, horcová modrá RAL5010, svetlomodrá RAL5012, tyrkysová modrá RAL5018, prachovo šedá RAL 7037 **s práškovým nástrekom**.

**Technický opis**

Šírka	2200 mm
Výška	2200 mm
Druh produktu	Mrežové dvere

