

Garant

Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby univerzálny, Ø kotúča D: 230mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584075 230
GTIN	4045197220882
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Univerzálny pílový kotúč s dlhou životnosťou, bez hluku, **odolný proti ihlám**. Pre **všetky druhy dreva** a problematické materiály v oblasti stavby, aj hliníkové profily.

Upozornenie:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Technický opis

Ø kotúča D	230 mm
Ø otvora	30 mm
Počet zubov	34
Šírka rezu B	2,8 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica

2/7/42 a 2/10/154 mm

Druh produktu

Pílový kotúč