

**Ansell****Súprava jednorazových rukavíc MicroFlex® 93-260, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 094724 7     |
| GTIN             | 076490453473 |
| Trieda položky   | 04P          |

**Popis****Prevedenie:**

Súprava jednorazových rukavíc **v dávkovači**. Kategória III. Bez púdro.  
MicroFlex® 93-260. Trojvrstvová konštrukcia pre dobrú chemickú ochranu vrátane kyselín, rozpúšťadiel a zásad. Textúrované končeky prstov. Dlhá manžeta a nízka hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) na spoľahlivú ochranu pred nebezpečnými látkami.

**Norma:**

EN 374

**Technický opis**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Veľkosť rukavíc   | 7                    |
| Séria             | MicroFlex®           |
| Kategória ochrany | kategória III        |
| Druh rukavíc      | Jednorazová rukavica |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov        |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vlastnosť rukavíc         | šetrné k pokožke alergikov                          |
| EN 374                    | Typ A (JKLOPST)                                     |
| Odolnosť voči chemikáliám | JKLOPST   |
| EN 388                    | 2000X   |
| Materiál                  | Neoprén, nitril                                     |
| Trieda ochrany            | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 |
| Podkladový materiál       | Neoprén, nitril                                     |
| Povrchová úprava          | Neoprén, nitril                                     |
| Hrúbka                    | 0,2 mm  |
| Dĺžka                     | 285 mm  |
| Obsah                     | 50  |
| Hmotnosť                  | 8,1 g   |
| Farba                     | zelená  |
| Rozsah použitia           | Presnosť  |
| AQL                       | 0,65  |
| Použitie                  | jednorazové   |
| Druh produktu             | Jednorazová rukavica                                |