

ARIANA**Vysokotlaková dýza 1/4 palca AG, Dĺžka rúry: 12,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 084436 12,5 |
| GTIN | 4037728217454 |
| Trieda položky | 08J |

Popis

Prevedenie:

Vysokotlaková dýza pre vysokotlakové chladenie do 90 barov, ako aj rozsah otáčania od 70° do 110°. Kryt vyrobený z vysokokvalitného plastového granulátu.

- **Pre priestorovo úspornú inštaláciu do existujúceho hadicového systému.**
- **Dýzu je možné otáčať o 360°.**
- **K dispozícii sú rôzne dĺžky trubice.**

Použitie:

Na dodatočnú montáž do existujúceho systému. Rýchle obrábanie pri obrábaní vysokou rýchlosťou vďaka vysokotlakovému chladeniu.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Dĺžka rúry | 12,5 mm |
| vnútorný Ø dýzy | 2 mm |
| Pripojovací závit | 1/4 palec |
| Druh produktu | Chladiaci systém |

