

Garant**Momentový klúč „Slipper“ so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 5Nm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657762 5
GTIN	4045197891617
Trieda položky	61E

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus **spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.**

Jednoramenný momentový klúč **nastaviteľný pomocou mikrometrickej stupnice** a samočinne sa uvoľňujúci. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. S integrovanou funkciou račne.

Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa klúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale **neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.**

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

±6 % nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Hmotnosť	235 g
Ukazovateľ	analogová
Maximálny uťahovací moment	5 Nm
Členenie stupnice 1 dielik =	0,05 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Celková dĺžka L	204 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	136,5 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	135 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	optická

Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	áno
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400