

Garant**Momentový kľúč „Slipper“ so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 10Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657762 10
GTIN	4045197891624
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus **spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.**

Jednoramenný momentový kľúč **nastaviteľný pomocou mikrometrickej stupnice** a samočinne sa uvoľňujúci. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. S integrovanou funkciou račne.

Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale **neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.**

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

$\pm 6\%$ nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	2 - 10 Nm
Ukazovateľ	analógová
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Maximálny uťahovací moment	10 Nm
Hmotnosť	235 g
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Celková dĺžka L	204 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I_3]	140 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Merací proces	Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I_1]	135 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická

Signalizácia spustenia	optická
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	áno
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400