

**VBW****Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1.1/2palec**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810740 1.1/2
GTIN	4005887265401
Trieda položky	83E

## Popis

**Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**VBW s S-ústím** pre trojbodovú podporu trubice.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová ocel; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

## Technický opis

Celková dĺžka	440 mm
Ø rúry	1.1/2 palec
Rozsah upnutia	68 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová ocel'
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

