

Garant**Momentový kľúč „Slipper“ bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 5Nm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657766 5
GTIN	4045197891631
Trieda položky	61E

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus **spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.**

Jednoramenný momentový kľúč **bez stupnice.** Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov.

S integrovanou račňou.

Výhoda:

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale **neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.**

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 6 % nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Hmotnosť	190 g
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Merací proces	Krútiaci moment
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Celková dĺžka L	185 mm
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [L ₁]	134 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf/in
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

NastavenieMomentový klúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60
Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové klúče „SmartCheck“ Maximálny ťahovací moment 10	654650 10