

Garant**Momentový kľúč „Slipper“ bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 125Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657766 125
GTIN	4045197891679
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus **spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.**

Jednoramenný momentový kľúč **bez stupnice.** Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov.

S integrovanou račňou.

Výhoda:

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale **neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.**

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 6 % nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Hmotnosť	1360 g
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 125 Nm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Maximálny uťahovací moment	125 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Merací proces	Krútiaci moment
Celková dĺžka L	460 mm
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [L ₁]	378 mm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkksMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových kľúčov„ProTest“ Maximálny ťahovací moment 400	654460 400
Elektronická skúšačka momentových kľúčov„ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60