

GECHTER**Ručný pákový lis, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086760 12
GTIN	2050001742469
Trieda položky	08V

Popis**Prevedenie:**

Stabilné duté liatinové telo s veľkou základňou. Stojan so 4 otvormi na upevnenie na pracovný stôl atď. Upínacie šmykadlo lisovacieho nástroja sa pohybuje bez vôle v prizmatickom vedení a je možné nastaviť jeho výšku. Ďalej je možné nastaviť zdvih lisu (zdvih barana) na požadovanú výšku zdvihu pomocou nastavovacej skrutky. Na upevnenie upínacích prípravkov na obrobky sú v podpornom stole k dispozícii T-drážky 10 mm. S prestaviteľnými čapmi páky umožňujúcimi rôzne tlakové výkony pri rozličných zdvihoch (pozri tabuľku).

Použitie:

Na razenie, nitovanie, utláčanie a dierovanie, ako aj na ohýbanie, lisovanie a zalisovanie.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá RAL 7035.

Upozornenie:

Ručné pákové lisy so vzduchovou podporou dostupné v internetovom obchode pod č. 086761.

Technický opis

Výška bez ručnej páky	500 mm
Dĺžka zdvihu dlhá	0 - 45 mm

Hĺbka stola	170 mm
Dĺžka zdvihu krátka	0 - 23 mm
Vstavaná výška	75 - 240 mm
Tlakový výkon pri zdvihu dlhý	16 kN
T-drážka podľa DIN 650	1 ks vel. 10
Hmotnosť	32 kg
Hĺbka ložnej plochy	310 mm
Vykladanie	120 mm
Typ	12
Šírka ložnej plochy	180 mm
Stôl Šírka	200 mm
Polohovací otvor v baranovi	10 H 7 mm
Tlakový výkon pri zdvihu krátky	20 kN
Druh produktu	Kolenový lis