



Digitálny dutinomer XT, Rozsah merania: 125-150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428602 125-150
GTIN	5051102209933
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	115 mm
Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
Rozsah merania	125 - 150 mm
Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Hĺbka merania s predĺžením	265 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200
Kalibrácia DAkKS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 140	484030 140
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Sada meracích čeľustí 3-dielne Rozsah merania 125-150	428745 125-150
Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 125-150	428746 125-150