



Digitálny dutinomer XT, Rozsah merania: 35-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428602 35-50
GTIN	5051102210311
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	80 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm

Rozsah merania	35 - 50 mm
Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Rozmer A	0,5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 35-50	428605 35-50
Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 35-50	428745 35-50
Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 35-50	428746 35-50