



Digitálny dutinomer XT v súprave, Rozsah merania: 20-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodový dutinomer na meranie slepých otvorov od veľ. 12.5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Meracie vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	2
Rozsah merania	20 - 50 mm
Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	20 / 35 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50

020550 20-50

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 35-50	428602 35-50
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 20-25	428602 20-25
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 25-35	428602 25-35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 35-50	428605 35-50
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 20-25	428745 20-25
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 20-25	428746 20-25
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 25-35	428745 25-35
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 25-35	428746 25-35
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 35-50	428745 35-50
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 35-50	428746 35-50