



Digitálny dutinomer XT v súprave, Rozsah merania: 50-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodový dutinomer na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Meracie vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	65 / 80 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Rozsah merania	50 - 100 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
--	--------------

Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 65-80	428602 65-80
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 50-65	428602 50-65
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 80-100	428602 80-100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 65-80	428605 65-80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 80-100	428605 80-100
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 50-65	428605 50-65
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 50-65	428745 50-65
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 50-65	428746 50-65
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 65-80	428745 65-80
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 65-80	428746 65-80
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 80-100	428745 80-100
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 80-100	428746 80-100