



Digitálny dutinomer XT v súprave, Rozsah merania: 6-10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 428652 6-10 |
| GTIN | 5051102209650 |
| Trieda položky | 46B |

Popis

Prevedenie:

3-Bodový dutinomer na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Meracie vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Rozsah merania | 6 - 10 mm |
| Ø nastavovacieho krúžku | 8 mm |
| Počet nastavovacích krúžkov | 1 |
| Počet meracích hláv | 2 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Séria | HCT |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device) |
| Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu |
| Rádiová aplikácia | Mobilná aplikácia HCT |
| Norma | DIN 863 |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth |
| Meracia technika | digitálna |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | S6 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

Služby

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-10 | 020550 6-10 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Pripojovací kábel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Pripojovací kábel Typ R2 | 498948 R2 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 6-8 | 428605 6-8 |
| Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ | 498952 |
| Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 6-8 | 428602 6-8 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 8-10 | 428605 8-10 |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7 | 484030 7 |
| Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 8-10 | 428602 8-10 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9 | 484030 9 |
| Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 6-8 | 428745 6-8 |
| Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 6-8 | 428746 6-8 |
| Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 8-10 | 428745 8-10 |
| Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 8-10 | 428746 8-10 |