

**Vložka nástrčného klúča, 1/2 palca pre Torx®, Profil Torx®: E12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642700 E12 |
| GTIN | 4018754007271 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí klúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek. Hlavy skrutiek a matice sú chránené. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Profil Torx® | E12 |
| Dĺžka | 38 mm |
| Ø na strane výstupu | 14,9 mm |
| Rozmer profilu A | 11,1 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Výstupný profil | Nástrčný klúč na skrutky TORX® |
| Materiál | chróm-legovaná ocel' |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |