



## Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematic s Bluetooth, Rozsah merania: 80-100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

**3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie** na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5– 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

#### Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

#### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Meracia pištoľ, meracia hlava s protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

#### Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

## Technický opis

Rozsah merania	80 - 100 mm
Hĺbka merania s predĺžením	235 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,001 mm
Štandardná hĺbka merania	85 mm
Rozmer A	0,5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
	022500 100

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 80-100	428605 80-100
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 80-100	428745 80-100
Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 80-100	428746 80-100