



Digitálny dutinomer XT Holematic v súprave s Bluetooth, Rozsah merania: 10-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie na meranie slepých otvorov od veľ. 12.5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5– 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne dutinomery s rýchlym meraním č. 428702 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Počet meracích hláv	3
Rozsah merania	10 - 20 mm
Ø nastavovacieho krúžku	12,5 / 20 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 10-20

020550 10-20

Príslušenstvo

Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 10-12,5	428605 10-12,5
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematics Bluetooth Rozsah merania 10-12,5	428702 10-12,5
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 16-20	428605 16-20
Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematics Bluetooth Rozsah merania 16-20	428702 16-20
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100	428510 3/100
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 12,5-16	428605 12,5-16
Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematics Bluetooth Rozsah merania 12,5-16	428702 12,5-16
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 2/76	428510 2/76
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 10-12,5	428745 10-12,5
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 10-12,5	428746 10-12,5
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 12,5-16	428745 12,5-16
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 12,5-16	428746 12,5-16
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 16-20	428745 16-20
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 16-20	428746 16-20