



## Digitálny dutinomer XT Holematic v súprave s Bluetooth, Rozsah merania: 100-200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

**3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie** na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5– 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

#### Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

#### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Digitálne dutinomery s rýchlym meraním č. 428702 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

#### Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeľuste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

## Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	125 / 175 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006/0,007 mm
Odčítanie	0,001 mm
Počet meracích hláv	4
Rozsah merania	100 - 200 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

## Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-200

020550 100-200

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 150-175	428605 150-175
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 100-125	428605 100-125
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 175-200	428605 175-200
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 190	484030 190
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 140	484030 140
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110