

**Vložka nástrčného klúča, 1/2 palca pre Torx®, Profil Torx®: E14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642700 E14
GTIN	4018754007288
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí klúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek. Hlavy skrutiek a matice sú chránené. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Rozmer profilu A	12,9 mm
Profil Torx®	E14
Ø na strane výstupu	16,7 mm
Dĺžka	38 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Materiál	chróm-legovaná ocel'

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča