



1/2 palcový drážkový skrutkovač, pre skrutky: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643100 M8
GTIN	4018754006595
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky Ribe CV.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,7 mm
pre skrutky	M8
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	Skrutkovač s klinovým ozubením
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča