

HOLEX**Momentové klúče s račňou, Maximálny ťahovací moment: 1000Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657272 1000
GTIN	4045197892041
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Robustný jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu.

Pevne zabudované západkové koliesko na upnutie násad nástrčného kľúča.

Merné jednotky: Nm, lbfft. Račňa s **obojsstranným štvorhranom** a poistným kolíkom na **ťahovanie doprava a doľava**.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre menšie až stredné série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

$\pm 4\%$ zo zobrazenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	200 - 1000 Nm
Členenie stupnice 1 dielik =	5 Nm
Ukazovateľ	analogová
Hmotnosť	5700 g
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Maximálny ťahovací moment	1000 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	1330 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	1175 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

020010 1000

Kalibrácia DAkks Momentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000