

Garant**Teleskopický dielenský vozík, Počet vaní: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914500 3
GTIN	4045197892058
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Teleskopický dielenský vozík má stabilnú konštrukciu z hlbokoťažného ocelového plechu s priestrannou podlahou, 2 úložnými priestormi a vekom so zvýšenými okrajmi na všetkých stranách a podperou X-ABS.

Dve teleskopické trubice s integrovanými plynovými tlakovými pružinami (každá sila 20 kg pružiny) podporujú otváranie a zatváranie vozíka. Pri zatváraní sa teleskopické trubice zasúvajú do seba, takže pri zatvorení nevyčnievajú žiadne časti. So sklopnou rukoväťou na ťahanie a tlačenie.

Centrálne uzamykateľná pomocou **cylindrického kolíkového zámku**. S valivo uloženými kolieskami (2 otočné kolieska s brzdou, 2 pevné kolieska).

Rozsah balenia:

Vrátane organizérov. 6 deliacich priečok 365 mm, 1 priečka 435 mm, 1 priečka pre dno.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Technický opis

Výška otvorená	935 mm
----------------	--------

Úžitková šírka priečinka	435 mm
Úžitková hĺbka priečinka	330 mm
Nosnosť na kryt/priečinka	20 kg
Nosnosť dna	40 kg
Výška uzavretá	520 mm
Hmotnosť	24,4 kg
Hĺbka	365 mm
Šírka	670 mm
Počet organizérov	3
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík

Príslušenstvo

Zámkové puzdro 225-010-43 bez nástrčnej vložky	914208
--	--------