

Garant**Dielenský vozík so 4 vyťahovacími priehradkami, Počet výsuvných priechokov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914505 4
GTIN	4045197892065
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Pevná skriňa dielenského vozíka z ocelového plechu je vybavená perforovanými bočnými panelmi na montáž príslušenstva. S deliteľnými výsuvnými priehradkami. Priestranný spodný box na uloženie väčších nástrojov. Uzamykateľná kovovými žalúziami pomocou **kolíkového cylindrického zámku**. S valivo uloženými kolieskami (2 otočné kolieska s brzdou, 2 pevné kolieska). Oceľová odkladacia plocha s vložkou X-ABS. Pevná ergonomická rukoväť z PP vystuženého sklenenými vláknami.

Rozsah balenia:

Vrátane organizérov. 8 deliacich priechok 380 mm, 2 deliace priechky 500 mm, upevňovací materiál.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Technický opis

Hĺbka	380 mm
Šírka	660 mm

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška	950 mm
Hmotnosť	34 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	295 mm
Počet výsuvných priečinkov	4
Prevedenie	so žalúziami
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	15 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	75 %
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík

Príslušenstvo

Zámkové puzdro 225-010-41 bez nástrčnej vložky	914209
--	--------