

Garant GRIDLINE

dielenský vozík ToolCar, 20×16G, Počet zásuviek: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914520 7
GTIN	4045197892102
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Dielenský vozík ToolCar s **podložkou GARANT GridLine**, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Jednoduchá výmena police za iné pracovné dosky (napr. bambus) alebo za bambusovú pracovnú dosku so zverákom. Polica na cenné predmety/bočná priehradka centrálne uzatvárateľná so zásuvkami. Čela zásuviek a koľajničky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Pri kolízii zabránia poškodeniu citlivých povrchov a obrobkov.

Osadenie:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah balenia:

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.

Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál: drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;
 násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75; c. 951731 – 951821 vel. 125 a c. 951741 –
 951821 vel. 200.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	87 kg
Výška	1000 mm
Šírka	800 mm
Počet zásuviek	7
Hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Séria	dielenský vozík ToolCar
Séria	ToolCar
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20×16G
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík

Príslušenstvo

Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela
 zásuvky 75

951510 75

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

951510 125

Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G

915567 G

Krytka zámku pre GridLine Typ VA21

914227 VA21