

Garant**Dielenský vozík so 6 zásuvkami, Počet zásuviek: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914510 6
GTIN	4045197892072
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Pevná skriňa dielenského vozíka z oceleového plechu je vybavená perforovanými bočnými panelmi na montáž príslušenstva. Na vnútornej strane zásuvky sú drážkované lišty na delenie zásuviek. Odblokovanie zásuvky je možné pomocou odblokovacej rukoväti integrovanej v úchytku. Zásuvky sa zamykajú centrálnou pomocou **cyklindrického zámku**. S kolieskami s valčekovými ložiskami (2 otočné kolieska s parkovacou brzdou, 2 pevné kolieska).

Oceľová polica s X-ABS vložkou.

Pevná, ergonomická rukoväť vyrobená z PP vystuženého sklenenými vláknami.

Osadenie:

Výška cele zásuvky: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Rozsah balenia:

Vrátane organizérov. 4 priehradky pre 60 mm zásuvku, 3 priehradky pre 120 mm zásuvku.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Technický opis

Hmotnosť	45 kg
----------	-------

Šírka	660 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	300 mm
Počet zásuviek	6
Výška	950 mm
Hĺbka	380 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	30 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	75 %
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík

Príslušenstvo

Zámkové puzdro 225-010-43 bez nástrčnej vložky	914208
--	--------