

Garant GRIDLINE

dielenský vozík ToolCar s ComfortClose, 20×16G, Počet zásuviek: 5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 914524 5 |
| GTIN | 4045197892133 |
| Trieda položky | 9GT |

Popis**Prevedenie:**

Dielenský vozík ToolCar s **podložkou GARANT GridLine, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu.** Jednoduchá výmena police za iné pracovné dosky (napr. bambus) alebo za bambusovú pracovnú dosku so zverákom. Polica na cenné predmety/bočná priehradka centrálne uzatvárateľná so zásuvkami. Čela zásuviek a kolajničky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Pri kolízii zabránia poškodeniu citlivých povrchov a obrobkov.

GARANT ComfortClose. Zásuvky so samočinným výsuvom a tlmením.

Osadenie:

Výška cele zásuvky: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Rozsah balenia:

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodné organizéry:

drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75 a vel. 200;
 drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75 a vel. 200;
 násuvné deliace steny šírky c. 951721 – 951821 vel. 75 a c. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický opis

| | |
|---|-------------------------|
| Hmotnosť | 74,4 kg |
| Šírka | 800 mm |
| Výška | 1000 mm |
| Počet zásuviek | 5 |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Hĺbka | 500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 400 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 16 |
| Séria | dielenský vozík ToolCar |
| Séria | ToolCar |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×16 |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 30 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×16G |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Druh produktu | Dielenský vozík |

Príslušenstvo

Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

951510 125

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75

951510 75

Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G

915567 G

Krytka zámku pre GridLine Typ VA21

914227 VA21