

**Vložka nástrčného klúča, 1/2 palca pre Torx®, Profil Torx®: E20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642700 E20
GTIN	4018754007318
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí klúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek. Hlavy skrutiek a matice sú chránené. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Technický opis**

Profil Torx®	E20
Dĺžka	38 mm
Rozmer profilu A	18,4 mm
Ø na strane výstupu	23,5 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Materiál	chróm-legovaná ocel'

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča