

Garant GRIDLINE

**Dielenský vozík so 6 zásuvkami obojstranne výsuvné, 20×16G, Počet zásuviek: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 914550 6      |
| GTIN             | 4045197892232 |
| Trieda položky   | 9GT           |

**Popis****Prevedenie:**

Dielenský vozík s odkladacou policou, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Jednoduchá výmena police za iné pracovné dosky (napr. bambus) alebo za bambusovú pracovnú dosku so zverákom. Obojstranne výsuvné zásuvky.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Rozsah balenia:**

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Upozornenie:**

Voliteľná police na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálného zámku dielenského vozíka, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.

Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál:

drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;  
 násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75; c. 951731 – 951821 vel. 125 a c. 951741 –  
 951821 vel. 200.

## Technický opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Šírka                                       | 800 mm            |
| Zásuvky Úžitková šírka                      | 500 mm            |
| Hmotnosť                                    | 71 kg             |
| Hĺbka                                       | 500 mm            |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                      | 400 mm            |
| Výška                                       | 1000 mm           |
| Počet zásuviek                              | 6                 |
| Zásuvky Úžitková šírka v G                  | 20                |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                  | 16                |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                 | 20×16             |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť              | 40 kg             |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)      | 75 %              |
| Raster dierovanej steny Hoffmann            | 9×9 mm            |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×16G            |
| Cylindrický zámok                           | modulárna zásuvka |
| Druh produktu                               | Dielenský vozík   |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125  | 951510 125 |
| Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75   | 951510 75  |
| Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G | 915567 G   |