

Garant GRIDLINE

pojazdný pracovný stôl ToolTruck Zásuvky s plným výsuvom, 20×16G, Počet zásuviek: 6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 914560 6 |
| GTIN | 4045197892249 |
| Trieda položky | 9GT |

Popis**Prevedenie:**

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Skriňový oddiel s **2 odkladacími policami** a dverami. **Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.**

Centrálny zámok zamkne dvere skrine a súčasne aj zásuvky.

Osadenie:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah balenia:

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.

Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál:

drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;

násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75; c. 951731 – 951821 vel. 125 a c. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Šírka | 1195 mm |
| Hĺbka | 500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 400 mm |
| Výška | 1000 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Počet zásuviek | 6 |
| Hmotnosť | 94,4 kg |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 16 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×16 |
| Séria | pojazdný pracovný stôl ToolTruck |
| Séria | ToolTruck |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| relevantný konfigurátor | áno |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Atribút Názov produktu | 20×16G |
| Druh produktu | prenosný pracovný stôl |

Príslušenstvo

951510 125

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75

951510 75

Policapevný Typ 1

914774 1

Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G

915567 G

Krytka zámku pre GridLine Typ VA21

914227 VA21