

Garant GRIDLINE

pojazdný pracovný stôl ToolTruck so zásuvkami s plným výsuvom Comfort Close, 20×16G, Počet zásuviek: 6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914564 6
GTIN	4045197892263
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Skriňový oddiel s **2 odkladacími policami** a dverami. **Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.**

Centrálny zámok zamkne dvere skrine a súčasne aj zásuvky.

GARANT Comfort Close, zásuvky so samočinným vyťahovaním a tlmením.

Osadenie:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah balenia:

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálného zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.

Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál: drážkované okrajové lišty c. 951560 veľ. 75; veľ. 125 a veľ. 200;

drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;
 násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75; c. 951731 – 951821 vel. 125 a c. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Šírka	1195 mm
Hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	6
Výška	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Séria	ToolTruck
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
relevantný konfigurátor	áno
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	30 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Atribút Názov produktu	20×16G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

951510 125

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951510 75
Policapevný Typ 1	914774 1
Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G	915567 G
Krytka zámku pre GridLine Typ VA21	914227 VA21