

Garant GRIDLINE

**pojazdný pracovný stôl ToolTruck so zásuvkami s plným výsuvom Comfort Close, 20×16G, Počet zásuviek: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914564 8
GTIN	4045197892270
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Skriňový oddiel s **2 odkladacími policami** a dverami. **Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.**

**Centrálny zámok** zamkne dvere skrine a súčasne aj zásuvky.

**GARANT Comfort Close**, zásuvky so samočinným vyťahovaním a tlmením.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Rozsah balenia:**

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Upozornenie:**

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.

Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál: drážkované okrajové lišty c. 951560 veľ. 75 a veľ. 125;

Drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75 a vel. 125;  
 násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75 a c. 951731 – 951821 vel. 125.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Výška	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Šírka	1195 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Počet zásuviek	8
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Séria	ToolTruck
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
relevantný konfigurátor	áno
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	30 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Atribút Názov produktu	20×16G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

951510 125

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951510 75
Policapevný Typ 1	914774 1
Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G	915567 G
Krytka zámku pre GridLine Typ VA21	914227 VA21