

Garant GRIDLINE

Pojazdný pracovný stôl s 5 zásuvkami, obojstranne výsuvné, 20×16G, Počet zásuviek: 5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914582 5
GTIN	4045197892317
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia pojazdného pracovného stola z oceleového plechu obsahuje 2 integrované odkladacie priestory. Bočná stena je perforovaná na umiestnenie príslušenstva, $\square 9 \times 9$ mm v 37 mm rasti. Vnútorňa strana zásuvky hladká, avšak vhodná na rozčlenenie na zásuvky. Odblokovanie zásuvky je možné pomocou centrálnej odblokovacej rukoväti integrovanej v úchytku. Zásuvka sa zamyká centrálnou pomocou **cylindrického zámku**. S valivo uloženými kolieskami (2 otočné kolieska s brzdou, 2 pevné kolieska). 25 mm hrubá **bambusová** pracovná doska je vhodná na montáž zveráka.

Osadenie:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah balenia:

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál: drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;
 násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75; c. 951731 – 951821 vel. 125 a c. 951741 –
 951821 vel. 200.

Technický opis

Hĺbka	525 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Počet zásuviek	5
Hmotnosť	63,4 kg
Šírka	1000 mm
Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
relevantný konfigurátor	áno
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	75 %
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Atribút Názov produktu	20×16G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951510 75
Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951510 125
	915567 G

Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G
