

**HOLEX****Dielenský vozík so 4 vyťahovacími priehradkami, Počet výsuvných priečinkov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 914700 4      |
| GTIN             | 4045197892324 |
| Trieda položky   | 92V           |

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia dielenského vozíka z oceleového plechu je vybavená gumovou vložkou. S deliteľnými výsuvnými priehradkami. Priestranný spodný box na uloženie väčších nástrojov.

Uzatvárateľný kovovými žalúziami, **visiacim zámkom veľ. 40**.

S valivo uloženými kolieskami (2 otočné kolieska, jedno s brzdou, 2 pevné kolieska).

**Rozsah balenia:**

Vrátane organizérov. 6 deliacich priečok 295 mm, 1 deliaca priečka 500 mm.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebná **prášková povrchová úprava**. Svetlosivá RAL 7035 kombinovaná s antracitovou RAL7016.

**Technický opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Výška                      | 910 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka     | 295 mm |
| Počet výsuvných priečinkov | 4      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Hĺbka                                  | 380 mm          |
| Hmotnosť                               | 31 kg           |
| Zásuvky Úžitková šírka                 | 500 mm          |
| Šírka                                  | 660 mm          |
| Prevedenie                             | so žalúziami    |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť         | 15 kg           |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 75 %            |
| Druh produktu                          | Dielenský vozík |