

**Akumulátorová inšpekčná kamera, Označenie výrobcu: GIC120C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Kompaktné akumulátorové inšpekčné kamery na vizuálnu kontrolu na zle dostupných miestach.

- **89 mm/3,5 palcový farebný LCD displej.**
- **Automatické otáčanie obrazu (funkcia „Up is Up“™).**
- **Prenos obrázkov a videa priamo cez kábel micro USB alebo kartu microSD.**
- **Duálny zdroj energie: Možnosť prevádzky s 12 V lítiovo-iónovým akumulátorom, ako aj so štandardnými alkalickými akumulátormi.**
- **Digitálne priblíženie pre lepšie rozpoznávanie detailov.**
- **3-stupňové LED osvetlenie na osvetlenie tmavých priestorov.**

Rozsah balenia:

Obsahuje 1 × 12 V/2,0 Ah lítiovo-iónový akumulátor, nabíjačku, 4 GB kartu microSD, kábel kamery č. 492716 veľ. 1,2, kábel micro-USB, háčik, magnet, zrkadlo, L-BOXX.

Technický opis

Rozlíšenie displeja	320×240 px
Veľkosť displeja	3,5 palec
Napätie akumulátora	12 V

Ø hlavy kamery	8,5 mm
Dĺžka kábla kamery	1200 mm
Kapacita akumulátora	1,5 Ah
Hmotnosť	0,64 kg
Označenie výrobcu	GIC 120 C
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Endoskop

Príslušenstvo

Kábel pre kameru so sondou Dĺžka kábla 3,0	492716 3,0
Kábel pre kameru so sondou Dĺžka kábla 1,2	492716 1,2